


HEUIB-II お取り扱い上のご注意

この度は IDAS HEUIB-II をお買い求めいただきありがとうございました。
ユーザー様に末永くご愛用いただきますよう下記お取り扱いの注意書きをお読み下さい。

ねじ込みフィルター断面図 (DR、CA、M、MFA 等の特殊形状は除く)



カメラレンズに取り付ける場合は、前面側は露出面、後面はレンズ側になります。(注 1)
フィルター基板は両面とも IGAD(Ion-Gun Assist Deposition)による高密度、高耐久ダイクロイック・多層コート(DIMC)が施されています。
DIMC は金属酸化物の誘電体コートでハードコーティングとしていますが、通常のカメラや眼鏡などのレンズに施されている反射防止コートと比較すると物理的強度に若干弱く、ぶついたり硬いもので擦ったりするとキズが入る可能性が有ります。この為、DIMC 面の清掃やお取り扱い時には他光学製品同様充分ご注意ください必要があります。

清掃は、

- 1、単なるホコリの除去でしたらエアブローしてください。
- 2、汚れの除去でしたらまずエアブローによりホコリを除去し、レンズクリーニング液を浸したクリーニングペーパー等で、ゆっくりと優しく拭きあげてください。
- 3、シリコンクロスでの清掃は、フィルター、シリコンクロス共にエアブローなどでホコリ（特に硬い砂埃など）を落としておき、軽く拭きあげてください。

注1、 光学的には前後(表裏)の関係は有りません。

HEUIB-II 撮影時のご注意

本製品は薄膜干渉フィルターです。

このため、斜め入射光に対してフィルターの分光特性は変化します。

入射角 20 度以上になると HEUIB-II の特性が生かせなくなります。

製造のバラツキを考慮した上で、推奨入射角は 15 度（カメラレンズ全面に取り付けた状態ですとカメラレンズの画角制限は 30 度）以内です。

画角が 30 度以上のレンズではレンズとカメラの間に入れる EOS-MFA 37mm をご利用ください。

(有)アイキャスエンタープライズ IDAS 事業部

TEL 090-7665-7333 e-mail : idas@icas.to URL : <http://icas.to/space/index.htm>

IDAS Facebook : <https://www.facebook.com/IDAS.ICAS>